


**C2/92****POUR LAMPE D'EXAMEN WELCH ALLYN***For Diagnostic Lamp**Echelle 1/Scale 1*

| CODE STOCK<br>PART NUMBER | RÉFÉRENCE     | VOLTS | VERRE<br>GLASS | TYPE  |
|---------------------------|---------------|-------|----------------|-------|
| 125120                    | <b>MEWA41</b> | 14,5  | CLAIR/CLEAR    | 04100 |
| 125242                    | <b>MEWA61</b> | 14,5  | CLAIR/CLEAR    | 06100 |

**C2/93****POUR RETINOSCOPE WELCH ALLYN***For Retinoscope***1****2***Echelle 1/Scale 1*

| CODE STOCK<br>PART NUMBER | RÉFÉRENCE        | VOLTS | VERRE<br>GLASS | TYPE        | PHOTO N°<br>PICTURE N° |
|---------------------------|------------------|-------|----------------|-------------|------------------------|
| 125830                    | <b>LT 044000</b> | 2,5   | CLAIR/CLEAR    | 04400/04300 | 1                      |
| 125243                    | <b>MEWA 45</b>   | 3,5   | CLAIR/CLEAR    | 04500       | 2                      |

**C2/94****POUR RETINOSCOPE WELCH ALLYN***For Retinoscope***1****2***Echelle 1/Scale 1*

| CODE STOCK<br>PART NUMBER | RÉFÉRENCE       | VOLTS | VERRE<br>GLASS | TYPE  | PHOTO N°<br>PICTURE N° |
|---------------------------|-----------------|-------|----------------|-------|------------------------|
| 125244                    | <b>MEWA 46</b>  | 3,5   | CLAIR/CLEAR    | 04600 | 1                      |
| 125340                    | <b>MEWA 072</b> | 2,5   | -              | 07200 | 2                      |